

Garant
Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/4-16

Bestelldaten

Bestellnummer	130030 1.3/4-16
GTIN	4062406036195
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 16

Gewinde-Ø: 44,45 mm

Gesamtlänge L: 220 mm

 Schaft-Ø D_s: 36 mm

Schaft-Vierkant □: 29 mm

Kernloch-Ø: 43 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	88,9 mm
Norm	DIN 376
Gewindesteigung	1,588 mm
Kernloch-Ø	43 mm
Gewinde-Ø	44,45 mm
Schaft-Ø D _s	36 mm
Gesamtlänge L	220 mm
Schneidstoff	HSS E

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Gänge pro Zoll	16
Anzahl Schneiden Z	4
Anzahl Spannuten	4
Gewindeart	UN
Gewindegröße	1.3/4-16 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer