

Garant
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: NO.1-72**

Bestelldaten

Bestellnummer	130031 NO.1-72
GTIN	4062406036485
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 91 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 25
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNF-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gänge pro Zoll: 72
 Gewinde-Ø: 1,854 mm
 Gesamtlänge L: 45 mm
 Schaft-Ø D_s: 2,8 mm
 Schaft-Vierkant □: 2,1 mm
 Kernloch-Ø: 1,55 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Gänge pro Zoll	72
Gesamtlänge L	45 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	2,8 mm
Gewinde-Ø	1,85 mm

Gewindetiefe	5,55 mm
Kernloch-Ø	1,55 mm
Anzahl Spannuten	2
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	0,353 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	1-72 UNF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer