

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: NO.3-56****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 NO.3-56
GTIN	4062406036522
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 25
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 56
Gewinde-Ø: 2,515 mm
Gesamtlänge L: 50 mm
Schaft-Ø D_s: 2,8 mm
Schaft-Vierkant □: 2,1 mm
Kernloch-Ø: 2,15 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	50 mm
Norm	DIN 371
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	2,8 mm
Kernloch-Ø	2,15 mm
Gänge pro Zoll	56

Gewindetiefe	7,56 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	0,454 mm
Gewinde-Ø	2,52 mm
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	3-56 UNF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer