

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,
Typ: NO.10-28****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 NO.10-28
GTIN	4062406036676
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 28
Gewinde-Ø: 4,826 mm
Gesamtlänge L: 70 mm
Schaft-Ø D_s: 6 mm
Schaft-Vierkant □: 4,9 mm
Kernloch-Ø: 3,95 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 371
Gewindesteigung	0,907 mm
Gewinde-Ø	4,83 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gänge pro Zoll	28
Schneidstoff	HSS E

Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	14,49 mm
Kernloch-Ø	3,95 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	10-28 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer