

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1/2-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130030 1/2-14
GTIN	4062406034917
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 14
Gewinde-Ø: 12,7 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 11 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 11 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	11 mm
Gewinde-Ø	12,7 mm
Gewindetiefe	25,4 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	11 mm
Gänge pro Zoll	14

Gewindesteigung	1,814 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	1/2-14 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer