

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.12-36****Bestelldaten**

Bestellnummer	130035 NO.12-36
GTIN	4062406038960
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 36
Gewinde-Ø: 5,486 mm
Gesamtlänge L: 80 mm
Schaft-Ø D_s: 6 mm
Schaft-Vierkant □: 4,9 mm
Kernloch-Ø: 4,8 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 371
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gewindetiefe	16,47 mm
Gewindesteigung	0,706 mm
Gewinde-Ø	5,49 mm
Gänge pro Zoll	36
Anzahl Schneiden Z	3

Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	6 mm
Kernloch-Ø	4,8 mm
Anzahl Spannuten	3
Gesamtlänge L	80 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	12-36 UNS
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer