

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,  
Typ: 1.5/8-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 1.5/8-8
GTIN	4062406038359
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 8

Gewinde-Ø: 41,275 mm

Gesamtlänge L: 200 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Schaft-Vierkant □: 24 mm

Kernloch-Ø: 38,3 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	4
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	38,3 mm
Gewindetiefe	82,55 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	3,175 mm

Gänge pro Zoll	8
Gewinde-Ø	41,275 mm
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.5/8-8 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer