

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.6-40****Bestelldaten**

Bestellnummer	130035 NO.6-40
GTIN	4062406038823
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 40
Gewinde-Ø: 3,505 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-Ø D_s: 4 mm
Schaft-Vierkant □: 3 mm
Kernloch-Ø: 2,95 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	40
Gewindetiefe	10,53 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	4 mm
Gewinde-Ø	3,51 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3

Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	56 mm
Gewindesteigung	0,635 mm
Schaft-Vierkant □	3 mm
Kernloch-Ø	2,95 mm
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	6-40 UNF
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer