

**Garant**
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet,  
Typ: 1.3/4-14**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130031 1.3/4-14
GTIN	4062406038441
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNS-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gänge pro Zoll: 14  
 Gewinde-Ø: 44,45 mm  
 Gesamtlänge L: 220 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Schaft-Vierkant □: 29 mm  
 Kernloch-Ø: 42,85 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	88,9 mm
Gänge pro Zoll	14
Gesamtlänge L	220 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kernloch-Ø	42,85 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Gewindesteigung	1,814 mm
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Gewinde-Ø	44,45 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	4
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.3/4-14 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer