

Garant**Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.4-48****Bestelldaten**

Bestellnummer	130035 NO.4-48
GTIN	4062406038786
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 25
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 48
Gewinde-Ø: 2,845 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-Ø D_s: 3,5 mm
Schaft-Vierkant □: 2,7 mm
Kernloch-Ø: 2,4 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	2,85 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	3,5 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	8,55 mm
Gänge pro Zoll	48
Anzahl Spannuten	3

Gesamtlänge L	56 mm
Kernloch-Ø	2,4 mm
Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Gewindesteigung	0,529 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	4-48 UNF
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer