

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 3/8-32****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 3/8-32
GTIN	4062406041434
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 32
Gewinde-Ø: 9,525 mm
Gesamtlänge L: 100 mm
Schaft-Ø D_s: 10 mm
Schaft-Vierkant □: 8 mm
Kernloch-Ø: 8,85 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	0,794 mm
Norm	DIN 371
Kernloch-Ø	8,85 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Anzahl Schneiden Z	3

Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	28,59 mm
Gänge pro Zoll	32
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	8 mm
Gewinde-Ø	9,525 mm
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	3/8-32 UNEF LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer