

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/4-5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1.3/4-5
GTIN	4062406042967
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNC-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 5

Gewinde-Ø: 44,45 mm

Gesamtlänge L: 220 mm

Schaft-Ø D_s: 36 mm

Schaft-Vierkant □: 29 mm

Kernloch-Ø: 39,26 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	220 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	39,26 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schaft-Vierkant □	29 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindesteigung	5,08 mm
Gewindetiefe	88,9 mm

Schaft-Ø D _s	36 mm
Gewinde-Ø	44,45 mm
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	5
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	1.3/4-5 UNC LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer