



## Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: D2



### Bestelldaten

Bestellnummer	465550 D2
GTIN	7640110696347
Artikelklasse	47C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit einfach zu bedienender Symboltastatur. Hochwertige **Leica-Glasoptik** in einem besonders temperaturbeständigen und stabilen **Magnesiumgehäuse**. Beleuchtetes und rotierendes Farbdisplay für optimale Lesbarkeit. Power Range Technologie™ für Messungen **bis 150 m ohne Zieltafel**. Laserklasse 2 gemäß ISO 16331-1 geprüft. Kleines und handliches Laserdistanzmessgerät für den Innenbereich.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Schutztasche und Handschlaufe. Inklusive 2× Batterie Nr. 081561 Gr. LR3.

#### Hinweis:

Datentransfer via Bluetooth® Smart auch auf Smartphone mittels App Leica „DISTO™ Plan“ (Android ab Version 4.3, Apple ab iPhone 4s). Einfaches Erstellen von Skizzen.

### Technische Beschreibung

Gewicht	100 g
---------	-------

indirekte Messung (Pythagoras)	ja
Länge	116 mm
Höhe	26 mm
IP-Schutzart	IP 54
Reichweite	100 m
Addition/Subtraktion	ja
Aufruf letzter Messungen	ja
Minimal-/Maximalmessung	ja
Breite	44 mm
Flächen- und Volumenberechnung	ja
Stromversorgung	081561 LR3
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
multifunktionales Endstück	ja
Messgenauigkeit	±1,5 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	2
Serie	DISTO™
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Laserklasse nach IEC 825-1	2
Produktart	Distanzmessgerät

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3
---	------------