


Garant
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ:
1.13/16-12**

Bestelldaten

Bestellnummer	130036 1.13/16-12
GTIN	4062406042998
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 12
 Gewinde-Ø: 46,037 mm
 Gesamtlänge L: 250 mm
 Schaft-Ø D_s: 36 mm
 Schaft-Vierkant □: 29 mm
 Kernloch-Ø: 44 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	44 mm
Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	36 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	46,037 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Gewindetiefe	92 mm
Gänge pro Zoll	12
Gesamtlänge L	250 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.13/16-12 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer