

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.1-64****Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 130036 NO.1-64 |
| GTIN | 4062406040970 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 25
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 64
Gewinde-Ø: 1,854 mm
Gesamtlänge L: 45 mm
Schaft-Ø D_s: 2,8 mm
Schaft-Vierkant □: 2,1 mm
Kernloch-Ø: 1,5 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|----------|
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Schneidstoff | HSS E |
| Gewindesteigung | 0,399 mm |
| Kernloch-Ø | 1,5 mm |
| Gänge pro Zoll | 64 |
| Gewindetiefe | 5,55 mm |
| Gesamtlänge L | 45 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Schaft-Ø D _s | 2,8 mm |
| Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm |
| Gewinde-Ø | 1,85 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Anzahl Spannuten | 2 |
| Gewindeart | UNC-LH |
| Gewindegröße | 1-64 UNC LH |
| Beschichtung | TiN |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | ASME B1.1 |
| Toleranzklasse | 1B |
| Toleranzklasse | 2B |
| Toleranzklasse | 2B +0,05 |
| Toleranzklasse | 2B +0,10 |
| Toleranzklasse | 2B +0,20 |
| Toleranzklasse | 3B |
| Anschnittform | B |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch |
| Schneidrichtung | links |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |