

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.4-40****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 NO.4-40
GTIN	4062406041038
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 25
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 40
Gewinde-Ø: 2,845 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-Ø D_s: 3,5 mm
Schaft-Vierkant □: 2,7 mm
Kernloch-Ø: 2,27 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	2,85 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Gewindetiefe	8,55 mm
Norm	DIN 371
Gänge pro Zoll	40
Gewindesteigung	0,635 mm
Schaft-Vierkant □	2,7 mm

Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	2,27 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	3,5 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	4-40 UNC LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer