

**Garant**
**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/4-10**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1.3/4-10
GTIN	4062406042943
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNS-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gänge pro Zoll: 10  
 Gewinde-Ø: 44,45 mm  
 Gesamtlänge L: 220 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Schaft-Vierkant □: 29 mm  
 Kernloch-Ø: 42 mm

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	10
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	220 mm
Gewindesteigung	2,54 mm
Kernloch-Ø	42 mm
Anzahl Spannuten	4

Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	29 mm
Gewinde-Ø	44,45 mm
Gewindetiefe	88,9 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.3/4-10 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer