

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1/2-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 1/2-18
GTIN	4062406041618
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 12,7 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 11 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 11,4 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Schaft-Ø D _s	11 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	11,4 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L	110 mm
Gewindetiefe	25,4 mm
Gewindesteigung	1,411 mm

Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	12,7 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gänge pro Zoll	18
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1/2-18 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer