

Garant
Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 7/8-12

Bestelldaten

Bestellnummer	130036 7/8-12
GTIN	4062406042028
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 12
 Gewinde-Ø: 22,225 mm
 Gesamtlänge L: 140 mm
 Schaft-Ø D_s: 18 mm
 Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
 Kernloch-Ø: 20,2 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	22,23 mm
Kernloch-Ø	20,2 mm
Gänge pro Zoll	12
Gewindesteigung	2,117 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Anzahl Spannuten	3

Schaft-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	140 mm
Gewindetiefe	66,69 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	7/8-12 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer