

**Garant****Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.2-64****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 NO.2-64
GTIN	4062406040987
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 25  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNF-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 64  
Gewinde-Ø: 2,184 mm  
Gesamtlänge L: 45 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Schaft-Vierkant □: 2,1 mm  
Kernloch-Ø: 1,9 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Gewindesteigung	0,399 mm
Anzahl Spannuten	3
Gänge pro Zoll	64
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	45 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm

Gewindetiefe	6,54 mm
Gewinde-Ø	2,18 mm
Norm	DIN 371
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	1,9 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	2-64 UNF LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer