

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.10-32****Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 130040 NO.10-32 |
| GTIN          | 4062406043384   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNF  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 32  
Gewinde-Ø: 4,826 mm  
Gesamtlänge L: 70 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Schaft-Vierkant □: 4,9 mm  
Kernloch-Ø: 4,1 mm

**Technische Beschreibung**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Schaft-Vierkant □       | 4,9 mm   |
| Schneidstoff            | HSS E    |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Anzahl Schneiden Z      | 3        |
| Kernloch-Ø              | 4,1 mm   |
| Gewindesteigung         | 0,794 mm |
| Norm                    | DIN 371  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Gewinde-Ø                  | 4,826 mm  |
| Gewindetiefe               | 12,1 mm   |
| Anzahl Spannuten           | 3   |
| Gesamtlänge L              | 70 mm   |
| Gänge pro Zoll             | 32  |
| Gewindeart                 | UNF   |
| Gewindegröße               | 10-32 UNF   |
| Beschichtung               | unbeschichtet   |
| Flankenwinkel              | 60 Grad   |
| Gewinde-Norm               | ASME B1.1   |
| Toleranzklasse             | 1B  |
| Toleranzklasse             | 2B  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,05  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,10  |
| Toleranzklasse             | 2B +0,20  |
| Toleranzklasse             | 3B  |
| Anschnittform              | C   |
| Schaft                     | Zylinderschaft mit h9                                     |
| Innenkühlung               | nein  |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5xD bei Grundloch                                   |
| Schneidrichtung            | rechts  |
| Art des Gewindewerkzeuges  | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring                   | ohne  |
| Produktart                 | Gewindebohrer   |