

Garant**Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ:
NO.10-48****Bestelldaten**

Bestellnummer	130036 NO.10-48
GTIN	4062406041113
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 48
Gewinde-Ø: 4,826 mm
Gesamtlänge L: 70 mm
Schaft-Ø D_s: 6 mm
Schaft-Vierkant □: 4,9 mm
Kernloch-Ø: 4,35 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	0,529 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	6 mm
Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	70 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gewinde-Ø	4,83 mm

Gewindetiefe	14,49 mm
Kernloch-Ø	4,35 mm
Gänge pro Zoll	48
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	10-48 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer