

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3/4-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 3/4-12
GTIN	4062406044152
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-Ø: 19,05 mm
Gesamtlänge L: 125 mm
Schaft-Ø D_s: 14 mm
Schaft-Vierkant □: 11 mm
Kernloch-Ø: 17 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	11 mm
Gewinde-Ø	19,05 mm
Gänge pro Zoll	12
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	2,117 mm
Gesamtlänge L	125 mm

Anzahl Spannuten	4
Schaft-Ø D _s	14 mm
Kernloch-Ø	17 mm
Gewindetiefe	47,63 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UN
Gewindegröße	3/4-12 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer