

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 5/16-36****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 5/16-36
GTIN	4062406043599
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 36  
Gewinde-Ø: 7,938 mm  
Gesamtlänge L: 90 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm  
Schaft-Vierkant □: 6,2 mm  
Kernloch-Ø: 7,25 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	7,25 mm
Gewinde-Ø	7,938 mm
Gewindesteigung	0,706 mm
Norm	DIN 371
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	19,85 mm

Schaft-Vierkant □	6,2 mm
Anzahl Spannuten	3
Gänge pro Zoll	36
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	5/16-36 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer