

Garant
Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.8-32

Bestelldaten

Bestellnummer	130040 NO.8-32
GTIN	4062406043339
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 3
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNC
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gänge pro Zoll: 32
 Gewinde-Ø: 4,166 mm
 Gesamtlänge L: 63 mm
 Schaft-Ø D_s: 4,5 mm
 Schaft-Vierkant □: 3,4 mm
 Kernloch-Ø: 3,42 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	4,166 mm
Gewindesteigung	0,794 mm
Gänge pro Zoll	32
Schaft-Ø D _s	4,5 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	3,4 mm
Anzahl Spannuten	3

Gesamtlänge L	63 mm
Kernloch-Ø	3,42 mm
Gewindetiefe	10,4 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Norm	DIN 371
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	8-32 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer