

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/8-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 7/8-18
GTIN	4062406044237
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 22,225 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-Ø D_s: 18 mm
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
Kernloch-Ø: 21 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	18
Anzahl Schneiden Z	4
Kernloch-Ø	21 mm
Schaft-Ø D _s	18 mm
Gewindetiefe	55,56 mm
Gewinde-Ø	22,225 mm
Anzahl Spannuten	4

Gewindesteigung	1,411 mm
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	140 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	7/8-18 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer