

**Garant****Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/8-27****Bestelldaten**

Bestellnummer	130040 7/8-27
GTIN	4062406044206
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 27  
Gewinde-Ø: 22,225 mm  
Gesamtlänge L: 140 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm  
Kernloch-Ø: 21,4 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gewindesteigung	0,94 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	21,4 mm
Gewindetiefe	55,56 mm

Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	22,225 mm
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	27
Anzahl Spannuten	4
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	7/8-27 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer