

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.13/16-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.13/16-16
GTIN	4062406047467
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 16  
Gewinde-Ø: 46,037 mm  
Gesamtlänge L: 250 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Schaft-Vierkant □: 29 mm  
Kernloch-Ø: 44,5 mm

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	250 mm
Norm	DIN 376
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewindetiefe	115,1 mm
Gänge pro Zoll	16
Schaft-Vierkant □	29 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	44,5 mm
Gewinde-Ø	46,04 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.13/16-16 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer