

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 13/16-20****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 130041 13/16-20 |
| GTIN | 4062406046415 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNEF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 20,638 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-Ø D_s: 18 mm
Schaft-Vierkant □: 14,5 mm
Kernloch-Ø: 19,6 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-----------|
| Gewinde-Ø | 20,638 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 4 |
| Kernloch-Ø | 19,6 mm |
| Gewindesteigung | 1,27 mm |
| Anzahl Spannuten | 4 |
| Schaft-Ø D _s | 18 mm |
| Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Gesamtlänge L | 140 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Schneidstoff | HSS E |
| Gänge pro Zoll | 20 |
| Gewindetiefe | 51,6 mm |
| Gewindeart | UNEF-LH |
| Gewindegröße | 13/16-20 UNEF LH |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | ASME B1.1 |
| Toleranzklasse | 1B |
| Toleranzklasse | 2B |
| Toleranzklasse | 2B +0,05 |
| Toleranzklasse | 2B +0,10 |
| Toleranzklasse | 2B +0,20 |
| Toleranzklasse | 3B |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5xD bei Grundloch |
| Schneidrichtung | links |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |