

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.5/8-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.5/8-10
GTIN	4062406047306
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 10  
Gewinde-Ø: 41,275 mm  
Gesamtlänge L: 200 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Schaft-Vierkant □: 24 mm  
Kernloch-Ø: 39 mm

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	10
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	41,275 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Kernloch-Ø	39 mm
Norm	DIN 376

Anzahl Spannuten	4
Gewindesteigung	2,54 mm
Gewindetiefe	103,19 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.5/8-10 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer