

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.9/16-12

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 1.9/16-12
GTIN	4062406047221
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 12
 Gewinde-Ø: 39,688 mm
 Gesamtlänge L: 200 mm
 Schaft-Ø D_s: 32 mm
 Schaft-Vierkant □: 24 mm
 Kernloch-Ø: 37,7 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Gewindetiefe	99,22 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	200 mm
Anzahl Spannuten	4

Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	2,117 mm
Gewinde-Ø	39,688 mm
Gänge pro Zoll	12
Kernloch-Ø	37,7 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.9/16-12 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer