

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.1/8-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.1/8-8
GTIN	4062406046774
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 8  
Gewinde-Ø: 28,575 mm  
Gesamtlänge L: 180 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Schaft-Vierkant □: 18 mm  
Kernloch-Ø: 25,5 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	28,575 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Gewindetiefe	71,44 mm
Gänge pro Zoll	8
Gewindesteigung	3,175 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	18 mm

Anzahl Spannuten	4
Anzahl Schneiden Z	4
Norm	DIN 376
Gesamtlänge L	180 mm
Kernloch-Ø	25,5 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.1/8-8 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer