

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1/2-27****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1/2-27
GTIN	4062406046064
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 2

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 27

Gewinde-Ø: 12,7 mm

Gesamtlänge L: 110 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Schaft-Vierkant □: 9 mm

Kernloch-Ø: 11,85 mm

**Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	11,85 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Gewindesteigung	0,94 mm
Gewinde-Ø	12,7 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gänge pro Zoll	27

Gewindetiefe	31,75 mm
Norm	DIN 376
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1/2-27 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer