

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1-14
GTIN	4062406046613
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 14
Gewinde-Ø: 25,4 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 20 mm
Schaft-Vierkant □: 16 mm
Kernloch-Ø: 23,75 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1,814 mm
Kernloch-Ø	23,75 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
Gänge pro Zoll	14
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Vierkant □	16 mm
Gewindetiefe	63,5 mm

Gesamtlänge L	160 mm
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	25,4 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1-14 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer