

**Garant**
**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/4-16**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.3/4-16
GTIN	4062406047399
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UN-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gänge pro Zoll: 16  
 Gewinde-Ø: 44,45 mm  
 Gesamtlänge L: 220 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Schaft-Vierkant □: 29 mm  
 Kernloch-Ø: 43 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	44,45 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewindetiefe	111,1 mm
Schaft-Vierkant □	29 mm
Gänge pro Zoll	16
Norm	DIN 376

Gesamtlänge L	220 mm
Kernloch-Ø	43 mm
Anzahl Spannuten	4
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.3/4-16 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer