

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.9/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.9/16-20
GTIN	4062406047191
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 20

Gewinde-Ø: 39,688 mm

Gesamtlänge L: 200 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Schaft-Vierkant □: 24 mm

Kernloch-Ø: 38,49 mm

**Technische Beschreibung**

Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	39,688 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindetiefe	99,22 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Gänge pro Zoll	20
Gewindesteigung	1,27 mm

Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	38,49 mm
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.9/16-20 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer