

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 15/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 15/16-20
GTIN	4062406046538
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNEF-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 20

Gewinde-Ø: 23,812 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Schaft-Ø D_s: 18 mm

Schaft-Vierkant □: 14,5 mm

Kernloch-Ø: 22,7 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	18 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	22,7 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Gänge pro Zoll	20
Gewinde-Ø	23,812 mm

Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindetiefe	59,53 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	15/16-20 UNEF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer