

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.11/16-20

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 1.11/16-20
GTIN	4062406047320
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 20
 Gewinde-Ø: 42,862 mm
 Gesamtlänge L: 220 mm
 Schaft-Ø D_s: 36 mm
 Schaft-Vierkant □: 29 mm
 Kernloch-Ø: 41,68 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	42,86 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	36 mm
Gänge pro Zoll	20
Schaft-Vierkant □	29 mm
Gewindetiefe	107,15 mm
Gewindesteigung	1,27 mm

Gesamtlänge L	220 mm
Kernloch-Ø	41,68 mm
Anzahl Spannuten	4
Norm	DIN 376
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.11/16-20 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer