

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3/4-18

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 3/4-18
GTIN	4062406046361
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 2
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 18
 Gewinde-Ø: 19,05 mm
 Gesamtlänge L: 125 mm
 Schaft-Ø D_s: 14 mm
 Schaft-Vierkant □: 11 mm
 Kernloch-Ø: 17,75 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	19,05 mm
Schaft-Ø D _s	14 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Kernloch-Ø	17,75 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	47,63 mm
Gänge pro Zoll	18

Anzahl Schneiden Z	4
Norm	DIN 376
Anzahl Spannuten	4
Gewindesteigung	1,411 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	3/4-18 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer