

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1/2-12

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 1/2-12
GTIN	4062406046132
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 2
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 12
 Gewinde-Ø: 12,7 mm
 Gesamtlänge L: 110 mm
 Schaft-Ø D_s: 11 mm
 Schaft-Vierkant □: 9 mm
 Kernloch-Ø: 10,75 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	12
Gesamtlänge L	110 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	12,7 mm
Gewindetiefe	31,75 mm
Schaft-Ø D _s	11 mm

Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	9 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	10,75 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1/2-12 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer