

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 2-12
GTIN	4062406047641
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gänge pro Zoll: 12  
Gewinde-Ø: 50,8 mm  
Gesamtlänge L: 250 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Schaft-Vierkant □: 32 mm  
Kernloch-Ø: 48,8 mm

**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	127 mm
Norm	DIN 376
Gänge pro Zoll	12
Anzahl Schneiden Z	4
Anzahl Spannuten	4
Schaft-Vierkant □	32 mm
Kernloch-Ø	48,8 mm

Gewinde-Ø	50,8 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gewindesteigung	2,117 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2-12 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer