

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3/4-20

Bestelldaten

Bestellnummer	130041 3/4-20
GTIN	4062406046354
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 2
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNEF-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gänge pro Zoll: 20
 Gewinde-Ø: 19,05 mm
 Gesamtlänge L: 125 mm
 Schaft-Ø D_s: 14 mm
 Schaft-Vierkant □: 11 mm
 Kernloch-Ø: 18 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	47,63 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Gänge pro Zoll	20
Kernloch-Ø	18 mm
Schaft-Ø D _s	14 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Norm	DIN 376

Anzahl Spannuten	4
Gesamtlänge L	125 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	19,05 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	3/4-20 UNEF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer