

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/16-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.3/16-16
GTIN	4062406046804
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 30,162 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 22 mm
Schaft-Vierkant □: 18 mm
Kernloch-Ø: 28,7 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	4
Schaft-Ø D _s	22 mm
Kernloch-Ø	28,7 mm
Gewinde-Ø	30,162 mm
Schaft-Vierkant □	18 mm
Gewindetiefe	75,4 mm
Gesamtlänge L	180 mm

Gewindesteigung	1,588 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Gänge pro Zoll	16
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.3/16-16 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer