

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1.3/8-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1.3/8-10
GTIN	4062406047023
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 10
Gewinde-Ø: 34,925 mm
Gesamtlänge L: 200 mm
Schaft-Ø D_s: 28 mm
Schaft-Vierkant □: 22 mm
Kernloch-Ø: 32,6 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	4
Gewinde-Ø	34,925 mm
Schaft-Vierkant □	22 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	28 mm
Kernloch-Ø	32,6 mm

Norm	DIN 376
Gewindesteigung	2,54 mm
Gänge pro Zoll	10
Gewindetiefe	87,31 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	1.3/8-10 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer