

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 1/4-28****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 1/4-28
GTIN	4062406045777
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 3

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNF-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 371

Gänge pro Zoll: 28

Gewinde-Ø: 6,35 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Schaft-Ø D_s: 7 mm

Schaft-Vierkant □: 5,5 mm

Kernloch-Ø: 5,5 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	28
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	0,907 mm
Kernloch-Ø	5,5 mm
Gewinde-Ø	6,35 mm
Norm	DIN 371

Schaft-Ø D _s	7 mm
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Gewindetiefe	15,9 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	1/4-28 UNF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer