

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.5-40****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 NO.5-40
GTIN	4062406045531
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 40
Gewinde-Ø: 3,175 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-Ø D_s: 3,5 mm
Schaft-Vierkant □: 2,7 mm
Kernloch-Ø: 2,59 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	2,59 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Schaft-Ø D _s	3,5 mm
Gänge pro Zoll	40
Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Norm	DIN 371

Gewindetiefe	7,9 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	0,635 mm
Gewinde-Ø	3,175 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	5-40 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer