

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 5/8-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 5/8-18
GTIN	4062406046248
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNF-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 18
Gewinde-Ø: 15,875 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 12 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 14,5 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	14,5 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gewindetiefe	39,7 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	15,875 mm

Gewindesteigung	1,411 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Norm	DIN 376
Gänge pro Zoll	18
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	5/8-18 UNF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer