

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 7/16-28****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 7/16-28
GTIN	4062406045982
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 2

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNEF-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 376

Gänge pro Zoll: 28

Gewinde-Ø: 11,112 mm

Gesamtlänge L: 110 mm

Schaft-Ø D_s: 9 mm

Schaft-Vierkant □: 7 mm

Kernloch-Ø: 10,35 mm

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Gänge pro Zoll	28
Gewinde-Ø	11,112 mm
Gewindetiefe	27,78 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Schaft-Ø D _s	9 mm
Kernloch-Ø	10,35 mm

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	7 mm
Gewindesteigung	0,907 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindeart	UNEF-LH
Gewindegröße	7/16-28 UNEF LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer