

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: NO.10-36****Bestelldaten**

Bestellnummer	130041 NO.10-36
GTIN	4062406045616
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 3

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS-LH

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 371

Gänge pro Zoll: 36

Gewinde-Ø: 4,826 mm

Gesamtlänge L: 70 mm

Schaft-Ø D_s: 6 mm

Schaft-Vierkant □: 4,9 mm

Kernloch-Ø: 4,15 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	4,15 mm
Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	70 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gänge pro Zoll	36

Gewinde-Ø	4,826 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gewindetiefe	12,1 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gewindesteigung	0,706 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	10-36 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer