

**Garant**
**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.3/8-10**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130045 1.3/8-10
GTIN	4062406049263
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNS  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gänge pro Zoll: 10  
 Gewinde-Ø: 34,925 mm  
 Gesamtlänge L: 200 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Schaft-Vierkant □: 22 mm  
 Kernloch-Ø: 32,6 mm

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	2,54 mm
Gewindetiefe	87,31 mm
Schaft-Vierkant □	22 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	34,925 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Gänge pro Zoll	10
Norm	DIN 376
Kernloch-Ø	32,6 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	1.3/8-10 UNS
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer